



Traductor „FMT”, Momentul maxim: 25Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654350 25
GTIN	5060922232939
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	1,25 - 25 Nm
Adaptor hexagonal	1/4 inch
Momentul maxim	25 Nm
Adaptor pătrat	1/4 inch
Adaptor pătrat	3/8 inch
Calibrarea	O4
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare DAkKS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400
Calibrare DAkKS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2
Calibrare DAkKS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 0,1-1100	020130 0,1-1100
Calibrare DAkKS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Accesorii

Simulator de șurub Momentul maxim 25 Nm	654352 25
-----------------------------------------	-----------