



## Sculă pentru vălțuit/galetat tip G, MK2, Ø D: 31 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	291559 31
GTIN	4060491000985
Clasa articolului	29F

### Descriere

#### Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile CNC, pe mașinile de strunjit, frezat și găurit convenționale.  
Reglare progresivă în  $\mu\text{m}$  (domeniu de reglare de la  $-0,05$  mm până la  $+0,1$  mm).

#### Avantaj:

**Special pentru producția de serie.** Productivitate maximă datorită **avansurilor** de  $0,05$  mm –  $0,3$  mm **per rolă**.

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Slăbirea automată la retragerea sculei împiedică deteriorarea suprafețelor vălțuite.

#### Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la  $1400$  N/ $\text{mm}^2$  și o duritate de până la  $45$  HRC.

- **Prelucrare pe dreapta.**
- **Până la clasa de toleranță IT8.**
- **Pentru găuri până la  $\text{Ø} 49$  mm.**

#### Notă:

Cu  $\text{Ø}$  de la  $10$  mm, opțional cu răcire interioară.

### Descriere tehnică

Număr de role	6
$\text{Ø}$ cozii $D_s$	35 mm
Domeniu de reglare	$-0,05 / +0,1$ mm
$\text{Ø}$ nominal D	31 mm

Lungime utilă $L_N$	50 mm
Lungime activă $L_A$	128 mm
Tipul de prindere a cozii	MK2
Tip produs	Concasor neted cu valțuri