

Garant**GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, Ø f8
DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	204018 16
GTIN	4045197886897
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Pentru **operații de finisare**.

Geometrie specială pentru eliminarea optimă a așchiilor.

Stabilitate proprie și silențiozitate ridicată datorită danturii divizate inegal.

Pentru frezarea de finisare pe contur.

Tăiere deosebit de lungă pentru o finisare eficientă.

Notă:

Ascuțire posibilă începând de la $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$.

$a_{e \max} = 0,05 \times D$

Descriere tehnică

Lungimea totală L	136 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,16 mm
Număr de dinți Z	7
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,105 mm
Direcția de așchiere	orizontal
$\varnothing$ tăişului D_c	16 mm
Toleranță $\varnothing$ nominal	f8
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6

Fișă de date

Lungimea tăișului L_c	80 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	45 grad
Serie	Master Steel
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer

recomandat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/204018-16>