

Garant**Disc de circular, neacoperită, Ø×grosime: 125X3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Clasa articolului	17C

Descriere**Execuție:**

Substrat de carbură. Forma și numărul dinților speciale pentru prelucrarea în oțel. Recomandat și pentru oțel < 1100 N/mm².

GARANT Disc de circular armat cu carbură pentru tăieturi extrem de adânci cu ferăstrăul.

Dantură divizată inegal a discurilor, pentru a asigura o funcționare silențioasă. Recomandăm o pătrundere radială, pentru a minimaliza vibrațiile și a mări durabilitatea sculei.

Descriere tehnică

Ø găurii	22 mm
Ø	125 mm
Grosime	3 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,025 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	42 mm
Număr de dinți Z	26

Adaptor recomandat	179902 125
Echipare	Carbura
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare	31,5 mm
Număr de găuri de antrenare	5
Ø gaură de antrenare	4,4 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	nu
Tip produs	Disc de circular

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		