

Garant**Disc de circular, neacoperită, Ø×grosime: 160X3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Clasa articolului	17C

Descriere**Execuție:**

GARANT Disc de circular armat cu carbură pentru tăieturi extrem de adânci cu ferăstrăul.

Dantură divizată inegal a discurilor, pentru a asigura o funcționare silențioasă. Recomandăm o pătrundere radială, pentru a minimaliza vibrațiile și a mări durabilitatea sculei.

Substrat de carbură. Forma și numărul dinților speciale pentru prelucrarea în aluminiu.

Descriere tehnică

Grosime	3 mm
Ø	160 mm
Ø găurii	22 mm
Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,03 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	52 mm
Număr de dinți Z	20

Adaptor recomandat	179902 160
Echipare	Carbura
Ø gaură de antrenare	4,4 mm
Număr de găuri de antrenare	5
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare	43,5 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	nu
Tip produs	Disc de circular

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat în anumite condiții	150 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat în anumite condiții		