

Speedglas™**Mască automată de sudură cu sistem de protecție respiratorie cu suflantă 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC cu Adflo™, Tip:****Date comandă**

Numărul de comandă

097917

GTIN

4046719800698

Clasa articolului

040

Descriere**Execuție:**

Sudare confortabilă cu protecție respiratorie constantă și protecție flexibilă a vederii datorită **măștii de sudură combinate de înaltă performanță G5-01 3M™ Speedglas™ și a sistemului de protecție respiratorie cu suflantă Adflo™**. Mască automată de sudură dispune de un **mecanism flip-up**, cu care se poate trece comod de la ecranul transparent de protecție la filtrul de sudură, fără a scoate masca. Astfel, protecția respiratorie se menține cu filtrul ridicat și în timpul lucrărilor de pregătire și retușare, oferind în același timp protecție și o vizibilitate bună asupra piesei, de ex. la șlefuire. Noua tehnologie variabilă a culorilor 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** permite o vedere și un control și mai bune ale băii de sudură. În treapta întunecată, se poate opta între culoarea naturală, nuanță rece sau nuanță caldă. Noul sistem al canalului de aer vă oferă trei opțiuni pentru orientarea individuală a curentului de aer, inclusiv în timpul sudurii.

Trepte întunecate de protecție: 5, 8 – 14.**Trepte luminoase:** 3. Cu baterie Li-Ion (durabilitate 1.500 ore).**Baterie de schimb:** Cod 081560 CR2032.**Câmp vizual filtru de sudură:** 73 × 109 mm.**Standard:**

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Livrare:

Mască ultraperformantă pentru sudură 3M™ Speedglas™ G5-01, cu filtru automat de sudură G5-01VC, unitate cu suflantă 3M™ Adflo™ High Altitude Cod 097900, baterie ultraperformantă, 3 benzi împotriva transpirației Cod 098004: bumbac moale, frotir și piele, 2 ecrane atașabile interne Cod 098002, 4 ecrane atașabile standard externe Cod 097930, ecran de vizieră, husă furtun de aer, etanșare a feței și geantă pentru păstrare.

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 40 - 1300 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descriere tehnică

Clasificare conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Timp de comutare de la întunecat la luminos	40 - 1300 ms
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie electrică	Cu baterii
Tip produs	Mască de protecție pentru sudor