

HOLEX

**Clește universal, lustruit, cu manșoane de prindere din două componente,
Lungimea totală: 180mm**



Date comandă

Numărul de comandă	701515 180
GTIN	4045197887290
Clasa articolului	72B

Descriere

Execuție:

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 60 HRC).
Clește rectificat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional