

**HOLEX**

**Clește cu putere mare de tăiere laterală, șlefuit, cu manșoane de prindere,  
Lungimea totală: 180mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	723395 180
GTIN	4045197887436
Clasa articolului	72B

## Descriere

### Execuție:

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

### Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

### Standard:

**DIN ISO 5749**

### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

## Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	forjat în matriță, călit în ulei

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește de tăiere