

**Garant****Minifreză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: AF0324****Date comandă**

Numărul de comandă	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Set de mini freze de șlefuire din HM, Ø cozii 3 mm. Cu suprafață de ghidare la vârful. Debavurare precisă fără deteriorarea piesei.

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea totală	40 mm
Ø cap	3 mm

Forma	AF0324
Descrierea formei	Cilindru cu suprafață de ghidare
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Simbol pentru dantură	Z7
Ø cozii	3 mm
Lungimea capului	24 mm
Serie	Dantură Z7
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		