

HOLEX**Clește cu tăiere laterală izolat VDE, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725351 140
GTIN	4045197888068
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu șlefuire de finisare

Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere