

**Clește cu tăiere laterală izolat VDE, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725351 180
GTIN	4045197888082
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere