

Garant**Disc compact din material abraziv, Ø 115 mm, Comparație granulație: 150**

Date comandă

Numărul de comandă	566991 150
GTIN	4045197888815
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

Materialul din fibre presate, cu granulație abrazivă cu liant de rășină, permite **îndepărtarea și finisarea într-un singur pas.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiiilor pe polizoarele unghiulare (turație recomandată 6000 min⁻¹). **Execuție de duritate medie cu agresivitate sporită și stabilitate mai mare a muchiiilor.** Pentru lucrări generale de debavurare, șlefuire ușoară cu finisare fină a suprafețelor. Viteză periferică maximă: 60 m/s

Ø găurii: 22,23 mm

Grad de finețe: mediu

Grad de duritate: mediu

Ø găurii: 22,23 mm

Execuție: 6 A medium

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Comparație granulație	150
Grad de finețe	mediu

Execuție	6 A medium
Grad de duritate	mediu
Turație recomandată	6000 min ⁻¹
Ø discurilor	115 mm
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Disc compact

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

