



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: 71132264



Date comandă

Numărul de comandă	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator și 2 și 4 viteze.

- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Echilibrare optimă a greutății și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.
- Progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obișnuiți.

Mașină de găurit cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Motor EC POWER-Drive, ce necesită puține lucrări de întreținere, cu cuplu ridicat și protecție la suprasarcină.
- Setare mecanică a cuplului, reglabilă în 22 de trepte, treaptă suplimentară de găurire.
- Pentru rezultate precise la găurire și înșurubare.
- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare lină și sigură, funcționare spre dreapta / stânga.

- **Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.**
- **Echilibrare optimă a greutateii și ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzație de oboseală.**
- **Acumulatori Li-Ion de mare capacitate, cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea capacității.**

Avantaj:

Reglare mecanică a momentului de rotație.

Livrare:

Inclusiv acumulator și încărcător. Inclusiv mandrină, clips pentru centură și geantă de transport.

Fără acumulator și fără încărcător.

Descriere tehnică

Greutate	3,7 kg
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Turație maximă treapta 1	450 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	ABS 18Q Select
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Număr de acumulatori incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel

recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V, 2 trepte de viteză
USP2	Interval de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
--	-------------