



Disc de debitat diamantat, Ø discurilor: 76mm



Date comandă

Numărul de comandă	563417 76
GTIN	3165140820110
Clasa articolului	54B

Descriere

Execuție:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Margine de tăiere diamantată sinterizată, închisă. Tăietură curată.

Aplicație:

Pentru debitarea ceramicii fine, a dalelor și marmurei.

Material:

Optimizare pentru: gresie porțelanată, marmură, gresie.

Adaptat pentru :

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100 sau **polizor drept** cu mandrină Cod 563070.

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Ø găurii: 10 mm

Lățimea discului: 1,9 mm

Ø găurii: 10 mm

Descriere tehnică

Lățimea discului	1,9 mm
Ø discurilor	76 mm

Ø găurii	10 mm
Turație maximă	20150 min ⁻¹
Pentru grosimile materialelor	5,7 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Descrierea formei	Drept
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Mașină acționată	Polizor drept,
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Piatră	recomandat		