

HOLEX

Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai M14 Material abraziv / pânză, Ø 100x50 mm, Comparație granulație: 80CRS



Date comandă

Numărul de comandă	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Clasa articolului	52M

Descriere

Execuție:

Lamele dispuse în evantai în jurul axei sculei. Cu prindere directă M14.

Combinatie între **pânză de șlefuit și material abraziv.**

Aplicație:

Îndepărtarea zgârieturilor, aplicarea unui strat mătuit.

Descriere tehnică

Turație recomandată	2800 min ⁻¹
Comparație granulație	80
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Filet	M14

Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	50 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×50 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	30 m/s
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		