

HOLEX**Ramă de ferăstrău pentru metale cu mâner cu bandă bimetal 24 dinți****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 580800 |
| GTIN | 4045197377449 |
| Clasa articolului | 52S |

Descriere**Execuție:**

Ramă de ferăstrău pentru metale cu etrier din oțel. Atașarea alternativă a pânzei la 90° pentru tăieri coliniare. Mâner din plastic. Lungimea totală 520 mm.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal HOLEX Cod 582970.

Lungimea pânzei: 300 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Dinți per inch | 24 |
| Lungimea pânzei | 300 mm |
| Tip produs | Ramă de ferăstrău pentru metal |

Accesorii

Pânză de bomfaier unilateralăBimetal

582970