

## Rama ferăstrăului de traforaj (fără pânză)



### Date comandă

Numărul de comandă	581300
GTIN	4010124490300
Clasa articolului	58Z

### Descriere

#### Execuție:

Etrier robust, lăcuit, din țevă de oțel de 13 mm. Adâncime de tăiere 320 mm. Elemente de prindere cu piuliță cu aripioare; mâner din lemn lăcuit.

Ferăstrăul cu coardă și cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanța până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subțiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mișcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subțiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lățimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.

### Descriere tehnică

Material mâner	Lemn
Fără pânză ferăstrău	da
Adâncime de tăiere/așchiere	320 mm
Tip produs	Ramă a ferăstrăului de traforaj

## Accesorii

Set de pânze pentru ferăstrăul de traforaj, 22 buc. Pentru lemn / metal în husă

581320