

**Garant****Disc de circular pentru metal, dantură alternantă cu fațetă universală universal, Ø disc D: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584095 250
GTIN	4045197220967
Clasa articolului	51S

**Descriere****Execuție:**

**Armate cu carbură**, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

**Aplicație:**

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

**Disc de circular universal** pentru tăierea **diferitelor materiale**, cum ar fi **oțelul plat și cornierele metalice**, aluminiul și alte metale neferoase. Dinte plat cu teșitură până la Ø 250 mm, dantură alternantă cu teșitură de la Ø 300 mm.

**Notă:**

**Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.**

**Descriere tehnică**

Număr de dinți	54
Ø găurii	30 mm

Ø foi D	250 mm
Lățime de tăiere B	2,2 mm
Găuri de antrenare / Ø / cerc de dispunere	2/10/60 și 2/11/63 și 2/12/64 și 2/7/42 mm
Tip produs	Disc de circular