

Presă cu mâner, Tip: 0



Date comandă

Numărul de comandă

086790 0

GTIN

Clasa articolului

08V

Descriere

Execuție:

Corp din fontă specială, stabil, concav, cu suprafață mare de rezemare. Picioare de sprijin cu găuri pentru fixarea pe soclu (banc de lucru, respectiv cadru Cod 086795). Pinion și presă cu cremalieră din oțel rezistent la uzură pentru solicitări maxime. Mod de lucru precis datorită presei cu cremalieră călite și șlefuite, dar și datorită ghidajului lung al pistonului presei. Placă de depunere rotativă cu patru decupări mari diferite pentru așezarea diverselor piese. Pistonul presei este acționat prin intermediul brațului de pârghie.

Aplicație:

Pentru presarea înăuntru sau în afară a bușelor, rulmenților cu bile, dornurilor de strung, știfturilor, bolțurilor etc. Atât pentru lucrări de îndepărtare, cât și pentru manevrarea sculelor simple de tăiere și ștanțare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Descriere tehnică

Lățimile fantelor discului de reazem

10/15/20/25 mm

Suprafață de bază (adâncime)

195 mm

Cursă maximă a pistonului	110 mm
Greutate	11 kg
Suprafață de bază (lățime)	130 mm
Putere maximă a presiunii	5,11 kN
Înălțimea corpului din fontă	260 mm
Ø pistonului	28 mm
Cursă maximă până la mijlocul pistonului	100 mm
Pentru Ø piesei până la	180 mm
Tip	0
Tip produs	Presă cu mâner