

**GECHTER****Presă manuală cu pârghie cu articulație, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă

086760 5

GTIN

2050001743923

Clasa articolului

08V

**Descriere****Execuție:**

Corp din fontă stabil, tubular, cu suprafață mare de bază. Picior de sprijin cu 4 găuri pentru fixarea pe bancul de lucru etc. Șina de prindere pentru prese rulează fără joc într-un ghidaj prismatic și este reglabilă pe înălțime. În plus, cursa preseii (cursa berbecului) poate fi poziționată la înălțimea dorită a cursei prin intermediul șurubului de reglare. Masa de depunere este prevăzută cu canale în T de 10 mm pentru prinderea dispozitivelor de strângere a sculelor.

**Aplicație:**

Pentru lucrări de imprimare, nituire, refulare și ștanțare, dar și pentru îndoire, apăsare și presare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035.

**Notă:**

Presă cu pârghie manuală cu suport pneumatic se poate livra prin magazinul online cu Cod 086761.

Puterea presiunii la cursă scurtă: 14 kN

Lungime cursă lungă: 0 - 40 mm

Cursă maximă: 90 mm

Înălțimea de montare: 70 - 195 mm

Orificiu suport în piston: 10 H 7 mm

Lățime masă: 180 mm

**Descriere tehnică**

Suprafață de bază (lățime)	180 mm
Lungime cursă lungă	0 - 40 mm
Greutate	20 kg
Orificiu suport în piston	10 H 7 mm
Cursă maximă	90 mm
Înălțime fără manetă	420 mm
Suprafață de bază (adâncime)	240 mm
Canale în T conform DIN 650	1 buc. Ref. 10
Puterea presiunii la cursă scurtă	14 kN
Tip	5
Adâncime banc	110 mm
Lățime masă	180 mm
Înălțimea de montare	70 - 195 mm
Tip produs	Presă cu pârghie cu articulație