

Presă cu mâner, Tip: 2**Date comandă**

Numărul de comandă	086790 2
GTIN	2050001940421
Clasa articolului	08V

Descriere**Execuție:**

Corp din fontă specială, stabil, concav, cu suprafață mare de rezemare. Picior de sprijin cu găuri pentru fixarea pe soclu (banc de lucru, respectiv cadru Cod 086795). Pinion și presă cu cremalieră din oțel rezistent la uzură pentru solicitări maxime. Mod de lucru precis datorită presei cu cremalieră călite și șlefuite, dar și datorită ghidajului lung al pistonului presei. Placă de depunere rotativă cu patru decupări mari diferite pentru așezarea diverselor piese. Pistonul presei este acționat prin intermediul brațului de pârghie.

Aplicație:

Pentru presarea înăuntru sau în afară a bușelor, rulmenților cu bile, dornurilor de strung, știfturilor, bolțurilor etc. Atât pentru lucrări de îndepărtare, cât și pentru manevrarea sculelor simple de tăiere și ștanțare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Putere maximă a presiunii: 8,1 kN

Ø pistonului: 42 mm

Cursă maximă până la mijlocul pistonului: 164 mm

Cursă maximă a pistonului: 300 mm

Înălțimea corpului din fontă: 545 mm

Pentru Ø piesei până la: 320 mm

Descriere tehnică

Tip	2
Pentru Ø piesei până la	320 mm
Cursă maximă a pistonului	300 mm
Lățimile fantelor discului de reazem	15/25/35/50 mm
Greutate	45 kg
Ø pistonului	42 mm
Putere maximă a presiunii	8,1 kN
Suprafață de bază (adâncime)	358 mm
Înălțimea corpului din fontă	545 mm
Cursă maximă până la mijlocul pistonului	164 mm
Suprafață de bază (lățime)	198 mm
Tip produs	Presă cu mâner

Accesorii

Cadru pentru presa pentru mandrină	086795
------------------------------------	--------