

Garant**Dulap mobil pentru scule cu 4 rafturi extensibile, Număr de rafturi extensibile: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	914505 4
GTIN	4045197892065
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Carcasa stabilă din tablă de oțel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu pereți laterali perforați pentru montarea accesoriilor. Cu rafturi extensibile divizibile. Cutie inferioară spațioasă pentru depozitarea sculelor mari. Cu posibilitate de închidere prin oblon din metal (tip roll-up) cu **încuietoare cilindrică**. Cu roți cu rulmenți cu bile (2 roți de ghidaj cu frână, 2 roți fixe). Tavă din oțel cu inserție X-ABS. Mâner solid, ergonomic din PP întărit cu fibre de sticlă.

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 8 pereți despărțitori 380 mm, 2 pereți despărțitori 500 mm, material de fixare.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Descriere tehnică

Adâncime	380 mm
Lățime	660 mm

Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime	950 mm
Greutate	34 kg
Adâncime utilă sertare	295 mm
Număr de rafturi extensibile	4
Execuție	cu obloane
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	15 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	75 %
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Manșon de butuc 225-010-41 fără inserție	914209
--	--------