

**Garant**

**Perie cilindrică în evantai suprafață abrazivă (ZA) / Țesătură (ZA), Ø 100×100 mm, Comparație granulație: 150FINE**

**Date comandă**

Numărul de comandă	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu de prindere Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Comparație între **pânză de șlefuit și material abraziv.**

Material abraziv deosebit de rezistent și fin structurat cu corindon cu zirconiu (ZA). **Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.**

**Aplicație:**

Pentru **lucrări ușoare de curățare** și pentru **finisarea uniformă a suprafețelor.**

**Notă:**

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

**Descriere tehnică**

Comparație granulație	150
Turație recomandată	2800 min <sup>-1</sup>
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		