



HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7 (mm sau inch): 15



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122777 15 |
| GTIN | 4045197833969 |
| Clasa articolului | 12F |

Descriere

Execuție:

HOLEX Pro Steel:

Tăișurile principale drepte și un **profil special de canal** asigură o bună evacuare a șpanului. Geometria robustă a tăișului asigură găurirea performantă și sigură. Posibilități numeroase de utilizare la oțeluri datorită unei combinații de carbură cu granulație ultrafină și acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Standard | DIN 6537 |
| Lungimea canalului de așchii L_c | 83 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø nominal D_c | 15 mm |
| Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,26 mm/rot |
| Lungimea totală L | 133 mm |
| Ø cozii D_s | 16 mm |
| Toleranță Ø nominal | h7 |
| adâncime maximă de găurire recomandată L_2 | 60,5 mm |
| Serie | Pro Steel |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | Carbura |
| Execuție | 6xD |
| Unghiul la vârf | 140 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Semistandard | da |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | 250 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 160 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | Recomandat | 125 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | Recomandat | 115 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | Recomandat | 95 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | Recomandat | 90 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | Recomandat | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | Recomandat | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | Indicat în anumite condiții | 30 m/min | M |
| Fontă | Recomandat | 100 m/min | K |
| GGG | Recomandat | 65 m/min | K |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | Recomandat | | |
| Umiditate minimă | Recomandat | | |

