



**Disc de precizie pentru rectificare pe circumferința exterioară DxAxH (mm), 400x40x127, Tip:**



## Date comandă

Numărul de comandă	594345
GTIN	9003176201180
Clasa articolului	53Y

## Descriere

### Execuție:

**Pietre de rectificat cilindric exterior ultraperformante cu liant ceramic.** Structura pietrei de rectificat prezintă un raport optim între granulație și volumul liantului, rezistența legăturii și procesul de producție se remarcă prin:

- **Randament înalt al procesului de rectificare, cu durate scurte de prelucrare la uzură redusă.**
- **Slabe tensiuni termice, rectificare fără degajare de căldură.**
- **Cicluri lungi între ajustări, reducerea timpilor de oprire.**

**Specificație: 89A 802J5 AV217.** Corindon nobil pentru utilizare **universală**.

### Aplicație:

- **Cu utilizare universală în procedeul de rectificare cilindrică exterioară (rectificare longitudinală, rectificare cu avans transversal dreaptă / oblică).**
- **Pe toate mașinile de rectificat uzuale pentru construcția de profiluri, scule și mașin-unelte (de ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Este necesară răcirea cu emulsie, în cazul materialelor cu șpan lung, se va asigura obligatoriu o bună lubrifiere.**

### Notă:

Recomandat și pentru șlefuire plană.

Forma: 1

Forma: 1

## Descriere tehnică

Procedeu de șlefuire	Circumferință exterioară
Material abraziv	Corindon nobil
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	89A 80J5 AV217
Forma	1
Ø discurilor D	400 mm
Lățimea discului T	40 mm
Caracteristici nume produs	400×40×127
Ø găurii H	127 mm