



Piatră de rectificat CBN în formă de farfurie DxAxH (mm), 125x23x20, Tip: B151



Date comandă

Numărul de comandă	597440 B151
GTIN	9003176418397
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Pietre de rectificat pentru scule cu **strat din material abraziv CBN**, cu liant de rășină sintetică pentru durabilitate ridicată și rată înaltă constantă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibrațiilor și astfel rectificarea silențioasă cu rezultate constante și calitate înaltă a suprafeței.

Pentru calitatea semifină a suprafețelor la rată foarte bună de îndepărtare. **Specificații:**

B151C75B AMIGO-HSS.

Aplicație:

Cu utilizare universală pentru ascuțirea sculelor pe toate mașinile uzuale de ascuțit scule. Pentru rectificarea oțelurilor înalt aliate pentru scule (HSS) și oțelurilor de cimentare, stelit.

Descriere tehnică

Granulație	B151
Specificație	B151C75B AMIGO-HSS

Prescurtare pentru material abraziv	CBN
Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor
Material abraziv	Nitrură cubică de bor
Forma	12C2F
Ø discurilor D	125 mm
Lățimea discului T	23 mm
Caracteristici nume produs	125×23×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv W parte frontală	5 mm
Înălțime strat abraziv X	4 mm
Lățime strat abraziv U	5 mm
Tip produs	Disc abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		