



Piatră de rectificat CBN în formă de farfurie D×A×H (mm), 100×10×20, Tip: B126



Date comandă

Numărul de comandă	597460 B126
GTIN	9003171193251
Clasa articolului	53Y

Descriere

Execuție:

Pietre de rectificat pentru scule cu **strat din material abraziv CBN**, cu liant de rășină sintetică pentru durabilitate ridicată și rată înaltă constantă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibrațiilor și astfel rectificarea silențioasă cu rezultate constante și calitate înaltă a suprafeței. Pentru suprafețe fine și rată bună de îndepărtare. **Specificații: B126C75B AMIGO-HSS.**

Aplicație:

Cu utilizare universală pentru ascuțirea sculelor pe toate mașinile uzuale de ascuțit scule. Pentru rectificarea oțelurilor înalt aliate pentru scule (HSS) și oțelurilor de cementare, stelit. Recomandate pentru rectificarea uscată, pot fi utilizate și la rectificarea umedă.

Descriere tehnică

Granulație	B126
Specificație	B126C75B AMIGO-HSS.
Prescurtare pentru material abraziv	CBN

Procedeu de șlefuire	Rectificarea sculelor
Material abraziv	Nitrură cubică de bor
Forma	4BT9
Ø discurilor D	100 mm
Lățimea discului T	10 mm
Caracteristici nume produs	100×10×20
Ø găurii H	20 mm
Lățime strat abraziv W parte frontală	10 mm
Înălțime strat abraziv X	1 mm
Tip produs	Disc abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		