

Garant**DNGA 150604, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	255445 G
GTIN	4045197895288
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinație echilibrată între rezistența la uzură și la rupere, pentru utilizarea universală în oțel călit până la 67 HRC în combinație cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în așchiere continuă cât și în așchiere ușor și puternic întreruptă.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mmAvans f : 0,05 - 0,15 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 140 m/min**Descriere tehnică**

Modelul muchiilor așchietoare	G
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 140 m/min
Categorie	BU7220
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	CBN
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNGA 150604
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		