

Garant**DCGW 070204, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265430 G |
| GTIN | 4045197895592 |
| Clasa articolului | 21H |

Descriere**Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,03 - 0,12 mmAvans f : 0,04 - 0,12 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 160 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|--------------------|--------------------|
| Materialul sculei | CBN |
| Categorie | BU7220 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Avans f | 0,04 - 0,12 mm/rot |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Condiție de tăiere | continuă |

| | |
|---|------------------------------------|
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,03 - 0,12 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Modelul muchiilor așchietoare | G |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 160 m/min |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCGW 070204 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Caracteristici nume produs | BU7220 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|---------------|---------------------|-------|---------|
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| continuu | recomandat | | |
| neregulat | recomandat | | |
| întrerupt | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |