

**Garant****VCGW 110302, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	265472 G
GTIN	4045197895738
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmAvans  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 160 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Modelul muchiilor așchietoare	G
Categorie	BU7220
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	CBN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 160 m/min
Avans $f$	0,04 - 0,12 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 110302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		