



Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	723100 180
GTIN	4003773022978
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cap puternic cu tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere