



## Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE, Lungimea totală: 250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	723500 250
GTIN	4003773041955
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap puternic, tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), articulație aplicată, fără joc.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	3 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3,5 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,6 mm
Lungimea totală	250 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere