

**Clește cu tăiere laterală pentru mecanic, cromat, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	724000 125
GTIN	4003773018506
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cu cap subțire și tășuri călite prin inducție. Duritatea tășurilor cca. 63 HRC. Articulație intercalată cu trecere fără joc.

Clește cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	0,6 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1 mm
Lungimea totală	125 mm
Cu arc deschidere comutabil	nu
Cu arc deschidere	nu
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	îmbrăcat în plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de tăiere