

**Clește cu tăiș frontal pentru bolțuri, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 722000 200 |
| GTIN | 4003773033172 |
| Clasa articolului | 73F |

Descriere**Execuție:**

Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), transmisie extremă cu un consum minim de putere. Clește negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oțel electric vanadiu, forjat și călit în ulei în mai multe trepte.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de | 3 mm |
| Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la | 1 - 6 mm |
| Lungimea totală | 200 mm |
| Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la | 3,5 mm |
| Standard | DIN ISO 5743 |
| Mâner | îmbrăcat în plastic |
| Proces producție | Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC) |
| Material | Oțel crom-vanadiu ultraperformant |
| Suprafață | negru fosfatat |
| Cap | polishat |

Tip produs

Clește de tăiere