

VBW**Clește cu tăiș frontal pentru bolțuri CombiCUT®, Lungimea totală: 370mm**

Date comandă

Numărul de comandă	722400 370
GTIN	4005887007896
Clasa articolului	73K

Descriere

Execuție:

Clește puternic cu tășuri frontale călite prin inducție, cu deplasare laterală. O corectare ulterioară a cuțitelor nu este necesară. Opritoarele forjate previn reglarea involuntară. Brațe tubulare vopsite, cu mânere ergonomice din material plastic.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a sârmei expuse.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță.

Notă:

Cuțit de schimb disponibil doar pentru modelele începând cu anul 2004.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	4 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	7 mm
Lungimea totală	370 mm
Mâner	Mânere ergonomice din plastic
Proces producție	forjat în matriță, tăișul anterior călit inductiv
Material	Oțel special pentru scule
Tip produs	Clește de tăiere

