



Clește cu tăiere laterală pentru mecanic, cromat cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	724200 125
GTIN	4003773005315
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu cap subțire și tășuri călite prin inducție. Duritatea tășurilor cca. 63 HRC. Articulație intercalată cu trecere fără joc.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	0,6 mm
Lungimea totală	125 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,5 mm
Cu arc deschidere comutabil	nu
Cu arc deschidere	nu
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de tăiere