

Garant

**Clește cu putere mare de tăiere laterală, cromat, cu manșoane de prindere,
Lungimea totală: 160mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	723040 160
GTIN	4045197416988
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește cromat, mână cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2 mm
Standard	DIN ISO 5749

Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere