



## Clește cu tăiere laterală compact, X-Cut® cromat cu manșoane de prindere izolat VDE, Lungimea totală: 160mm



### Date comandă

Numărul de comandă	724310 160
GTIN	4003773075141
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cu cap subțire și tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC). **Articulație introdusă** pentru stabilitate maximă.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Denumirea producătorului	X-Cut
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește de tăiere