

**Clește greu cu tăiș frontal, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	721900 160
GTIN	4003773213796
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Cap robust, articulație aplicată. Clește fosfatat negru, cap lustruit, mânere îmbrăcate în plastic. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC)..

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Oțel special pentru scule de calitate superioară, forjat, călit în ulei în mai multe trepte.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Lungimea totală	160 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,3 mm
Standard	DIN ISO 5748
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	negru fosfatat
Cap	polishat
Tip produs	Clește de tăiere

