



## Clește cu putere mare de tăiere laterală, polizat, cu arc de deschidere, Lungimea totală: 180mm



### Date comandă

Numărul de comandă	725230 180
GTIN	4003773060192
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. **Cu arc de deschidere cu conectare și deconectare.**

Clește fosfatat negru, cap lustruit, mânere cu manșoane din mai multe componente. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Lungimea totală	180 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	manșoane de prindere cu pereți groși
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	negru fosfatat, capul lustruit
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	da
Tip produs	Clește de tăiere