

**Clește cu tăiere laterală, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725300 125
GTIN	4003773018124
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mână cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3 mm
Lungimea totală	125 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat

Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere