

**Clește ERGO™ cu tăiere laterală, cromat, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	725240 160
GTIN	7314150106561
Clasa articolului	730

**Descriere****Execuție:**

Clește cromat. **Tăișuri șlefuite progresiv** călite suplimentar prin inducție (cca. 62 HRC). Cu teșitură puternică aproape de articulație, pentru material dur, și teșitură fină la vârfuri, pentru o tăiere optimă a materialului moale. Manșoane de prindere cu pereți groși cu **arc de deschidere cu conectare și deconectare**.

**Standard:****DIN ISO 5749****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2 mm
Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	manșoane de prindere cu pereți groși ERGO®
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil

da

Tip produs

Clește de tăiere