



**„Micro Tip Cutter”, SFW, Lungimea totală: 144 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	726080 144
GTIN	7314150113545
Clasa articolului	73M

**Descriere**
**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, șlefuite, călite prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulație precisă cu șurub, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor. Manșoane de prindere ergonomice **din 2 componente, recomandat pentru ESD.**

Vârfuri foarte ascuțite, cu șurub opritor. Special pentru distanțe foarte mici (minim 0,1 mm) între pini la componente electronice.

Arcul de deschidere patentat reduce rezistența la închiderea cleștelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

**Material:**

Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant, forjat în matriță, brunat.

Material: Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant

Lungime cap L<sub>1</sub>: 17,4 mm

Lățimea capului: 10,6 mm

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la: 0,1 - 0,65 mm

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	10,6 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,1 - 0,65 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	17,4 mm
Lungimea totală	144 mm

Izolație electrică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant
Mâner	Manșoane de prindere din 2 componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	SFW
Cu arc deschidere	da
Articulație cu șurub precisă, reglabilă	da