

▶ LINDSTRÖM

Clește cu cioc pentru electronică, fălci striate, Lungimea totală: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726160 150
GTIN	7314150103225
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Forme subțiri cu fălci subțiate. Muchiile exterioare ale fălcilor sunt rotunjite. Articulație de precizie introdusă, cu ghidaj foarte lung pentru stabilitate maximă la frecare minimă. Capul și articulația lustruită cu efect de oglindă. Manșoane de prindere **recomandate pentru ESD**, ergonomice, **din 2 componente**. Arcul de deschidere patentat reduce rezistența la închiderea cleștelui. Astfel forța exercitată asupra piesei este dozată cu mare exactitate.

Fălci oval-ascuțite lungi, striate în interior.

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant, forjat.

Descriere tehnică

Lățimea capului	9 mm
Lungimea totală	150 mm
Lungimea fălcilor	32 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Formă a fălcii	oval-ascuțit, fălcile dințate pe interior
Model de	interior neted

Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (45 – 48 HRC)
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile ultaperformant
Suprafață	lustruire tip oglindă
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late