

**Burghiu de percuție din carbură SDS-max, Ø×lungimea totală: 24X520mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789200 24X520
GTIN	4002395374311
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:****Geometrie specială a plăcuțelor din carbură pentru durabilitate ridicată.**

Vârf îndoit mai ascuțit: găurire mai precisă, fără alunecare pe suprafață, acțiune agresivă în beton armat și viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice și mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă. Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată de la Ø 16 mm.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

Notă:

La o lungime >500 mm, se va perfora în prealabil la cel puțin 150 mm în adâncime cu burghiu scurt (de preferință același Ø).

Descriere tehnică

Lungimea totală	520 mm
Număr de dinți Z	2
Lungimea spiralei	400 mm
Ø	24 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Max
Tip produs	Burghiu pentru piatră

