

▶ LINDSTRÖM

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit, subțiat, KW, Lungimea totală: 110mm**Date comandă**

Numărul de comandă	726420 110
GTIN	7314150051090
Clasa articolului	73M

Descriere**Execuție:**

Formă subțire cu tășuri precise, rectificat, călitate prin inducție (63 – 65 HRC). Suprafață neagră pentru reducerea reflexiilor. Manșoane de prindere galbene, din plastic, cu arc de deschidere.

Recomandat pentru ESD. Articulație cu șurub, precisă, reglabilă pentru frecare minimă și amplasare axială optimă a tășurilor.

Material:

Oțel înalt aliat, forjat în matriță, brunat.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,1 - 0,8 mm
Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	110 mm
Lungimea de tăiere	10 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Material	Aliaj de oțel ultraperformant
Formă piatră	ascuțit, cu scobitură
Mâner	Manșon de plastic

Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (63 – 65 HRC)
Suprafață	negru brunat
Caracteristici nume produs	KW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere