

VBW**Clește de tăiat bolțuri cu cuțite îndoite, Lungimea totală: 610mm**

Date comandă

Numărul de comandă	733000 610
GTIN	4005887367303
Clasa articolului	73L

Descriere

Execuție:

Cap cu cuțite **îndoite** și transmisie. Corectare ulterioară precisă și simplă a cuțitului prin intermediul șuruburilor excentrice. Forjat în matriță, limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare, brațe tubulare vopsite cu mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru tăierea pârghiilor cu o rezistență de până la 48 HRC (rezistență cca. 1600 N/mm²).

Material:

Cuțit din oțel special pentru scule, tășuri călite suplimentar inductiv.

Descriere tehnică

Pentru oțel rotund până la 48 HRC respectiv 1600 N/mm ² până la Ø de	7 mm
Lungimea totală	610 mm
Pentru oțel rotund până la 40 HRC respectiv 1200 N/mm ² până la Ø de	8 mm
Pentru oțel rotund până la 19 HRC respectiv 800 N/mm ² până la Ø de	9 mm
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Cap de schimb complet cu șuruburi Lungimea totală 610 mm

733110 610