



Clește cu tăiere laterală pentru dezizolare izolat VDE, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	728780 160
GTIN	4003773040279
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Tăișuri de precizie, călite prin inducție (cca. 60 HRC) pentru sârmă moale. Cuțite de dezizolare de precizie pentru conductoare (masive) monofilare 1,5 și 2,5 mm². Aripi cu înveliș de fixare **cu izolație maximă de 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Aplicație:

Ideal pentru lucrări la instalații electrice.

Material:

Oțel special pentru scule, clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	2,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Dezizolare pentru Ø conductorului	1,5 mm ²
Dezizolare pentru Ø conductorului	2,5 mm ²
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Material	Oțel special pentru scule

Suprafață

cromat

Tip produs

Clește de tăiere