

Garant**Dispozitiv de tăiat țevi din plastic****Date comandă**

Numărul de comandă	818160
GTIN	4045197675866
Clasa articolului	81C

Descriere**Execuție:**

Corp din aluminiu turnat sub presiune cu 3 role de ghidare, din care 1 rolă reglabilă (câte 1 poziție pentru țevi de până la 110 mm și de 110-127 mm) pentru adaptarea optimă la Ø țevii. **Reglare rapidă a tijeii de măsurat** pe principiul clicetului și revenire cu arc. Mâner ergonomic. Roată tăietoare cu strat antiaderent PTFE pentru prelucrare mai ușoară în mod special la țevile din material plastic cu pereți groși. Debavurator manual detașabil cu lamă S20 **acoperită cu TiN**.

Aplicație:

Pentru tăierea țevelor PE, PP, VPE, PB și PVDF. **Prin schimbarea roții de tăiat, poate fi utilizat și pentru țevi din cupru, aluminiu și INOX cu pereți subțiri.** (Facultativ.)

Piese de schimb:

Roțiță de tăiat de schimb pentru țevi din material plastic și compozite Cod 818170 și pentru cupru, aluminiu și inox Cod 818175.

Ø roțiță de tăiat: 51 mm

Lățime roțiță de tăiat: 11 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 8 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 50 - 127 mm

Descriere tehnică

Ø roțiță de tăiat	51 mm
Pentru Ø exterior al țevii	50 - 127 mm
Lățime roțiță de tăiat	11 mm
Alezaj roțiță de tăiat	8 mm

Număr role de ghidare	3
Număr roțițe de tăiat	1
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Roțiță de tăiat de schimb pentru țevi din plastic și material compozit	818170
Roțiță de tăiat de schimb pentru cupru / aluminiu / inox	818175
Debavurator universal, mâner din 2 componente cu 3 lame (S10, S20, S35)	838410