

ROTHENBERGER

Dispozitiv de tăiat țevi din plastic



Date comandă

Numărul de comandă	819605
GTIN	4004625700327
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune cu 2 (Cod 819605) respectiv 4 role de ghidare (Cod 819625) și tăiere. **Reglare rapidă a tije de măsurat** pe principiul clichetului și revenire cu arc. Mâner ergonomic (cu roțițe de tăiat de rezervă pentru Cod 819625).

Aplicație:

Pentru secționarea țevelor PE, PP, VPE, PB și PVDF.

Piese de schimb:

Bolțuri de rezervă Cod 819630 (pentru Cod 819625) și Cod 819635 (pentru Cod 819605).

Ø roțiță de tăiat: 40 mm

Lățime roțiță de tăiat: 11 mm

Alezaj roțiță de tăiat: 8 mm

Pentru Ø exterior al țevii: 50 - 125 mm

Descriere tehnică

Alezaj roțiță de tăiat	8 mm
Pentru Ø exterior al țevii	50 - 125 mm
Lățime roțiță de tăiat	11 mm
Ø roțiță de tăiat	40 mm
Număr role de ghidare	2
Număr roțițe de tăiat	1

Accesorii

Bolțuri de rotițe	819635
Rotiță de tăiat de schimb pentru țevi din plastic și material compozit	819615
Debavurator universal, mâner din 2 componente cu 3 lame (S10, S20, S35)	838410
